

# Väggfäste - Tilt

Låsbart universalfäste för alla platta skärmar på marknaden

Artnr: 6863 / 68632 / 686 / 687 / 6872

Maximum Security

## Väggfäste - Tilt

Universalfäste med unik låsbarhet

- Passar alla LCD & Plasma-skärmar på marknaden (från 10-70" med en VESA-Höjd på max 500 mm).
- Tiltbar 3 fasta steg (0° / 2.5° / 5°)
- Unik låsbarhet med bulthänglås vars oklippbara konstruktion, med skyddad och härdad pinne, ger en mycket god säkerhet mot stöld.
- Väggfästet är kapbart på mitten för att enkelt kunna anpassas för mindre skärmar.
- Tillverkad i kraftig Aluzink-plåt som självläker om fästet kapas av för att passa mindre skärmar.
- Kan beställas såväl komplett med låskit (6863) alt. utan låskit (686). (686 kan kompletteras med låskit 687 i efterhand).
- För montörer behövs endast 1st väggfäste tas med då låset passar såväl stora som små skärmar.
- Mycket enkel, snabb och kostnadseffektiv montering och framtidssäker genom sin unika justerbarhet. Utförliga monterings-instruktioner medföljer.
- CEKA-AnchorPad:s stöldskydd tillhör marknaden i särklass populäraste lås och skyddar 100 000-tals datorer på såväl skolor, kommuner, universitet som företag i Sverige.

Artnr:

6863 Väggfäste – Tilt inkl. låskit (OL)

68632 Väggfäste – Tilt inkl. låskit (LL)

686 Väggfäste – Tilt (endast väggfäste)

687 Låskit – Väggfäste (OL)

6872 Låskit – Väggfäste (LL)

OL = Olikalåsning

LL = Likalåsning


Likalåsning beställs när flera väggfästen beställs vid ett och samma tillfälle och samma nyckel till dessa önskas. Även vid efterbeställningar i samma låsserie krävs att man tidigare beställt likalåsning.

Generalagent/Tillverkare  
CEKA-AnchorPad

ÅF: ACT AB, T036-30 75 30  
Hemsida: [www.act-ab.se](http://www.act-ab.se) E-post: [info@act-ab.se](mailto:info@act-ab.se)



Väggfäste - Tilt  
Wallbracket - Tilt



Väggfästet levereras komplett med skruv och distanser för infästning i skärmen. Två vinklar monteras på skärmen och två vinklar monteras på väggen. TV:n är sedan mycket enkel att haka på vinklarna på väggen och låsa i önskad Tilt-vinkel med 2 sprintar och i förekommande fall med bultlås. Vinklarna som monteras på väggen har slitsar så att väggfästet kan justeras i sidled, för exakt montering.